


# T-бърз съединител ТСК-1/4-РК-6-KU

Специф. Номер: 6266

FESTO

Rotatable with sealing rim, polymer design.



## Информационен лист

Белег	Стойност
Номинален размер	5.3 mm
Тип на уплътняване на цапфата за завиване	уплътнителен кант
Монтажна позиция	по избор
Конструкция	T-форма
Размер на контейнера	10
Operating pressure for entire temperature range	-0.095 ... 1 MPa
Работно налягане пълен температурен диапазон	-0.95 ... 10 bar
Operating pressure for entire temperature range	-13.775 ... 145 psi
Работна среда	Сгъстен въздух по ISO 8573-1:2010 [7:::]
Забележка за работната и пилотната среди	Възможен е режим на работа със смазване
Клас на корозионна устойчивост KBK	2 - Умерена корозия под напрежение
PWIS conformity	VDMA24364-B1/B2-L
Температура на околната среда	-10 ... 60 °C
Пневматичен извод 1	Външна резба G1/4
Пневматичен извод 2	за шлаух с външен диаметър 8 mm за съединител тип елха с вътрешен диаметър 6 mm и гайка
Material of union nut	POM
Материал-забележка	RoHS konform
Material housing	POM
Material hollow bolt	Anodised wrought aluminium alloy
Material swivel fitting	POM