


# L-бърз съединител GCK-1/8-PK-4-KU

Специф. Номер: 6267

FESTO

Изпълнение от полимери.



## Информационен лист

| Белег   | Стойност   |
|---|--|
| Номинален размер                                | 2.9 mm   |
| Монтажна позиция                                | по избор   |
| Конструкция                                     | L-shape  |
| Размер на контейнера                            | 10   |
| Operating pressure for entire temperature range | -0.095 ... 1 MPa   |
| Работно налягане пълен температурен диапазон    | -0.95 ... 10 bar   |
| Operating pressure for entire temperature range | -13.775 ... 145 psi  |
| Работна среда                                   | Сгъстен въздух по ISO 8573-1:2010 [7:-:-]  |
| Забележка за работната и пилотната среди        | Възможен е режим на работа със смазване  |
| PWIS conformity                                 | VDMA24364-B1/B2-L  |
| Температура на околната среда                   | -10 ... 60 °C  |
| Пневматичен извод 1                             | Външна резба R1/8  |
| Пневматичен извод 2                             | за шлаух с външен диаметър 6 mm<br>за съединител тип елха с вътрешен диаметър 4 mm и гайка |
| Material of union nut                           | POM  |
| Material of threaded plug                       | POM  |
| Материал-забележка                              | RoHS konform   |