

T-разклонител FCK-3-PK-4-KU

Специф. Номер: 6274

FESTO

Изпълнение от полимери.



Информационен лист

| Белег | Стойност |
|---|--|
| Номинален размер | 3.4 mm |
| Монтажна позиция | по избор |
| Конструкция | T-форма |
| Размер на контейнера | 10 |
| Operating pressure for entire temperature range | -0.095 ... 1 MPa |
| Работно налягане пълен температурен диапазон | -0.95 ... 10 bar |
| Operating pressure for entire temperature range | -13.775 ... 145 psi |
| Работна среда | Сгъстен въздух по ISO 8573-1:2010 [7:-:-] |
| Забележка за работната и пилотната среди | Възможен е режим на работа със смазване |
| PWIS conformity | VDMA24364-B1/B2-L |
| Температура на околната среда | -10 ... 60 °C |
| Пневматичен извод 1 | за шлаух с външен диаметър 6 mm за съединител тип елха с вътрешен диаметър 4 mm и гайка |
| Пневматичен извод 2 | за шлаух с външен диаметър 6 mm за съединител тип елха с вътрешен диаметър 4 mm и гайка |
| Material of union nut | POM |
| Материал-забележка | RoHS konform |
| Material – connector | POM |