

T-разклонител FCK-3-PK-9-KU

Специф. Номер: 6276

FESTO

Изпълнение от полимери.



Информационен лист

Белег	Стойност
Номинален размер	8 mm
Монтажна позиция	по избор
Конструкция	T-форма
Размер на контейнера	10
Operating pressure for entire temperature range	-0.095 ... 1 MPa
Работно налягане пълен температурен диапазон	-0.95 ... 10 bar
Operating pressure for entire temperature range	-13.775 ... 145 psi
Работна среда	Сгъстен въздух по ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
Забележка за работната и пилотната среди	Възможен е режим на работа със смазване
PWIS conformity	VDMA24364-B1/B2-L
Температура на околната среда	-10 ... 60 °C
Пневматичен извод 1	за съединител тип елха с вътрешен диаметър 9 мм и гайка
Пневматичен извод 2	за съединител тип елха с вътрешен диаметър 9 мм и гайка
Material of union nut	POM
Материал-забележка	RoHS konform
Material – connector	POM