


И-елемент ZK-1/8-B

Специф. Номер: 6680

FESTO



Информационен лист

Белег	Стойност
Разпределителна функция	И-функция
Пневматичен извод 1	G1/8
Пневматичен извод 2	G1/8
Тип на закрепване	с проходен отвор
Стандартен номинален дебит	550 l/min
Работно налягане	1 ... 10 bar
Температура на околната среда	-10 ... 60 °C
Material housing	Алуминиева сплав елоксиран
Работна среда	Състен въздух по ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
Номинален размер	4.5 mm
Монтажна позиция	по избор
Забележка за работната и пилотната среди	Възможен е режим на работа със смазване (изисква се за целия оставащ експлоатационен период)
PWIS conformity	VDMA24364-B1/B2-L
Температура на средата	-10 ... 60 °C
Тегло на продукта	45 g
Пневматичен извод 3	G1/8
Материал-забележка	RoHS konform
Material seals	NBR