



И-елемент ZK-PK-3

Специф. Номер: 6685

FESTO



Информационен лист

Белег	Стойност
Разпределителна функция	И-функция
Пневматичен извод 1	PK-3
Пневматичен извод 2	PK-3
Тип на закрепване	с проходен отвор
Стандартен номинален дебит	120 l/min
Работно налягане	1.6 ... 8 bar
Температура на околната среда	-10 ... 60 °C
Material housing	Месинг POM
Работна среда	Сгъстен въздух по ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
Номинален размер	2.4 mm
Монтажна позиция	по избор
Забележка за работната и пилотната среди	Възможен е режим на работа със смазване (изисква се за целия оставащ експлоатационен период)
PWIS conformity	VDMA24364-B1/B2-L
Температура на средата	-10 ... 60 °C
Тегло на продукта	10 g
Пневматичен извод 3	PK-3
Материал-забележка	RoHS konform
Material seals	NBR