


Разпределителен блок FR-4-1/2-B

Специф. Номер: 6704

FESTO

за разпределение на въздуха.



Информационен лист

Белег	Стойност
Номинален размер	18.6 mm
Монтажна позиция	по избор
Работно налягане пълен температурен диапазон	0 ... 16 bar
Работна среда	Сгъстен въздух по ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
Забележка за работната и пилотната среди	Възможен е режим на работа със смазване (изисква се за целия оставащ експлоатационен период)
Клас на корозионна устойчивост KBK	0 - няма корозия под напрежение
PWIS conformity	VDMA24364-B1/B2-L
Температура на околната среда	-10 ... 80 °C
Тегло на продукта	120 g
Брой изходи	3
Брой захранващи линии	1
Пневматичен извод 1	вътрешна резба G1/2
Пневматичен извод 2	вътрешна резба G1/2
Материал-забележка	RoHS konform
Material housing	Алуминиева отливка