



# Шумозаглушител U-3/4-B

Специф. Номер: 6845

FESTO

За редуциране на шума и предотвратяване замърсяването при изходящите портове на пневматичните компоненти.



## Информационен лист

Белег	Стойност
Монтажна позиция	по избор
Operating pressure for entire temperature range	0 ... 1 MPa
Работно налягане пълен температурен диапазон	0 ... 10 bar
Operating pressure for entire temperature range	0 ... 145 psi
Дебит към атмосферата	10,000 l/min
Работна среда	Сгъстен въздух по ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
Забележка за работната и пилотната среди	Възможен е режим на работа със смазване
Клас на корозионна устойчивост KBK	1 - Ниска корозия под напрежение
PWIS conformity	VDMA24364-B1/B2-L
Ниво на звуково налягане	83 dB(A)
Температура на околната среда	-10 ... 70 °C
Тегло на продукта	120 g
Пневматичен извод	G3/4
Material of silencer insert	PE
Material of threaded plug	Алуминий
Материал-забележка	RoHS konform
Material housing	Алуминий