



Разпределител с бутон и лост H-4/3-M5

Специф. Номер: 7334

FESTO



Информационен лист

Белег	Стойност
Разпределителна функция	4/3 обезвъздушен
Тип на задействане	ръчно
Стандартен номинален дебит	125 l/min
Работно налягане	0 ... 8 bar
Тип на ресет	механична пружина
Номинален размер	4 mm
Принцип на уплътняване	мек
Тип управление	с предупреждение
Посока на протичане	неревърсивен
PWIS conformity	VDMA24364-B1/B2-L
Пневматичен извод 1	M5
Пневматичен извод 2	M5
Пневматичен извод 3	несвързан