



Micro-разпределител с лост

S-3-PK-3-B

Специф. Номер: 7843

FESTO

Този тип е за работа във вакуум.



Информационен лист

Белег	Стойност
Разпределителна функция	3/2 затворен моностабилен
Тип на задействане	маханичен
Стандартен номинален дебит	60 l/min
Работно налягане	-0.95 ... 8 bar
Конструкция	Разпределител с възвратна пружина
Тип на ресет	механична пружина
Номинален размер	1.8 mm
Принцип на уплътняване	мек
Монтажна позиция	по избор
Тип управление	директно
PWIS conformity	VDMA24364-B1/B2-L
Температура на околната среда	-10 ... 60 °C
Сила на задействане	6 N
Тегло на продукта	7 g
Тип на закрепване	с проходен отвор
Пневматичен извод 1	PK-3
Пневматичен извод 2	PK-3
Material housing	Пластмаса Месинг