

Пилотен тръбопровод NEBC-S1G25-K-3.2-N-LE25

Специф. Номер: 8001373

FESTO

Монтиран към контролера на мотора; другият край се състои от индивидуални изводи.



Информационен лист

Белег	Стойност
Електрически извод	25-пинов Прав щекер, отворен в единия край Sub-D / -
Дължина на кабела	3.2 m
Диаметър на кабела	7 mm
Структура на кабела	ширмован
Клас на защита	IP40 в монтирано състояние
СЕ- знаци (виж декларация за съответствие)	in accordance with EU RoHS directive
UKCA marking (see declaration of conformity)	To UK RoHS instructions
PWIS conformity	VDMA24364 zone III
Материал-забележка	RoHS konform
Клас на корозионна устойчивост КВК	0 - няма корозия под напрежение
Цвят на кабелната обвивка	сив
Цвят на корпуса	сив