

Манипулационен модул ENMY-RP-EGC-80-TB-KF- -

Специф. Номер: 8004605

FESTO



Примерно представяне

Информационен лист

Обща техническа спецификация - индивидуалните стойности се определят от Вашата конкретна конфигурация.

Белег	Стойност
Работен ход	50 ... 2,000 mm
Изисквания за равнинност на монтажните повърхности	0.1 mm/m
Монтажна позиция	Хоризонтален
Конструкция	Електромеханичен линейен модул със зъбен ремък
Отчитане на позицията	за датчици за положение
Повтаряемост	±0,08 mm
Продължителност на включване	100 %
PWIS conformity	VDMA24364 zone III
Температура на складиране	-20 ... 60 °C
Относителна влажност на въздуха	0 - 90 %
Клас на защита	IP40
Температура на околната среда	5 ... 45 °C
Материал-забележка	RoHS konform