

Манипулационен модул ENMY-LP-EGC-160-TB-HD- -

Специф. Номер: 8004616

FESTO



Примерно представяне

Информационен лист

Обща техническа спецификация - индивидуалните стойности се определят от Вашата конкретна конфигурация.

| Белег | Стойност |
|--|--|
| Ефективен диаметър на задвижващото зъбно колело | 39.79 mm |
| Работен ход | 200 ... 4,500 mm |
| Изисквания за равнинност на монтажните повърхности | 0.1 mm/m |
| Разтягане на зъбния ремък | 0.23 % |
| Стъпка на зъбния ремък | 5 mm |
| Монтажна позиция | Хоризонтален |
| Конструкция | Електромеханичен линеен модул със зъбен ремък |
| Отчитане на позицията | за датчици за положение |
| Мах. Ускорение | 50 m/s ² |
| Макс. скорост | 5 m/s |
| Повтаряемост | ±0,08 mm |
| Продължителност на включване | 100 % |
| PWIS conformity | VDMA24364 zone III |
| Температура на складиране | -20 ... 60 °C |
| Относителна влажност на въздуха | 0 - 90 % |
| Клас на защита | IP40 |
| Температура на околната среда | 5 ... 45 °C |
| Макс. сила на подаване F _x | 1,000 N |
| Подаваща константа | 125 mm/U |
| Материал-забележка | RoHS konform |