

L-съединител QSL-G1/4-8-C18-50

Специф. Номер: 8005393

FESTO



Информационен лист

Белег	Стойност
Размер	Стандарт
Номинален размер	1.8 mm
Тип на уплътняване на цапфата за завиване	Уплътнителен пръстен
Монтажна позиция	по избор
Размер на контейнера	50
Конструкция	Push/Pull-принцип
Operating pressure complete temperature range	-0.95 ... 16 bar
Работна среда	Compressed air in accordance with ISO8573-1:2010 [7:::]
Note on operating and pilot medium	Lubricated operation possible
Клас на корозионна устойчивост KBK	1
Температура на околната среда	-20 ... 80 °C
Макс. въртящ момент на затягане	15 Nm
Тегло на продукта	1,380 g
Пневматичен извод	Външна резба G1/4 For tubing outside diameter 8 mm
Цвят на освобождаващия пръстен	черен
Материал-забележка	RoHS konform
Информация за материала на корпуса	Месинг никелиран
Информация за материала на уплътнението на резбата	NBR
Информация за материала на уплътнението за шлаух	NBR
Информация за материала на затягащия сегмент за шлаух	високолегирана стомана, неръждаема