

Въдушна амортизираща плоча ATBT-...-

Специф. Номер: 8021855

FESTO



Примерно представяне

Информационен лист

Overall data sheet – Individual values depend upon your configuration.

Белег	Стойност
Размер	100
Bearing length	100 ... 1,500 mm
Монтажна позиция	Хоризонтален
Тип на закрепване	с канални щифтове
Пневматичен извод	G1/4
Работно налягане	≤ 2 bar
Работна среда	Compressed air to ISO 8573-1:2010 [1:4:1]
Note on operating and pilot medium	Lubricated operation not possible
Температура на околната среда	10 ... 50 °C
Температура на средата	10 ... 50 °C
Клас на корозионна устойчивост KBK	2
Тегло на продукта според дължината	3.6 kg/m
Твърдост по Шор	D 80 +/-5
Материал-забележка	RoHS konform
Max. surface load during operation	400 kg/m ²
Repetition accuracy of the flying height	± 10 μ m
Flatness, adjusted	60 μ m
Flatness, mounted	110 μ m