


Присъединителна плоча VMPA14-IC-AP-S-1

Специф. Номер: 8023667

FESTO



Информационен лист

Белег	Стойност
Ширина	24.4 mm
Дължина	107.3 mm
Растерен размер	14.9 mm
Operating pressure MPa	0.3 ... 0.8 MPa
Работно налягане	3 ... 8 bar
Pilot pressure MPa	0.3 ... 0.8 MPa
Управляващо(пилотно) налягане	3 ... 8 bar
Разрешение	c UL us - Recognized (OL)
КС mark	КС-EMV
CE- знаци (виж декларация за съответствие)	по EU-EMV-нормала in accordance with EU RoHS directive
UKCA marking (see declaration of conformity)	To UK instructions for EMC To UK RoHS instructions
Клас на корозионна устойчивост KBK	0 - няма корозия под напрежение
PWIS conformity	VDMA24364-B1/B2-L
Температура на околната среда	-5 ... 50 °C
Тегло на продукта	150 g
Електрически извод	M8 Щекер
Тип на закрепване на присъединителна плоча	с проходен отвор
Извод, пилот 12/14	M5
Извод, пилот 82/84	M5
Пневматичен извод 1	M7 G1/8
Пневматичен извод 2	M7 G1/8
Пневматичен извод 3	M7 G1/8
Пневматичен извод 4	M7 G1/8
Пневматичен извод 5	M7 G1/8
Материал-забележка	RoHS konform
Material of connecting plate	Алуминиева отливка