


# Триизмерен портал УХСР-3

Специф. Номер: 8024305

FESTO



## Информационе н лист

Белег	Стойност
Изисквания за равнинност на монтажните повърхности	0.1 mm/m
Изисквания за съответствие на монтажните повърхности	0.1 mm/m
Монтажна позиция	Хоризонтален
Конструкция	Система за движение в 3D С електрически и пневматични задвижващи модули
Продължителност на включване	100 %
PWIS conformity	VDMA24364 zone III
Температура на складиране	-20 ... 60 °C
Относителна влажност на въздуха	0 - 90 %
Температура на околната среда	5 ... 45 °C
Интервал за техническа поддръжка	2,500 km
Материал-забележка	RoHS konform
Material adapter plate	Алуминий, елоксиран Стомана, с покритие
Material mounting bracket	високолегирана стомана, неръждаема
Material energy chains	РА-усилен