



# Пневмоподготвящи групи, комбинации MSB6-1/2:C3:J1:D14-WP

Специф. Номер: 8025359

★ Основна продуктова гама

FESTO

Максимално изходящо налягане 10 bar. 40 μ филтър, с манометър, заключваща се ръкохватка за регулиране, полимерна чаша с полимерен защитен кожух, ръчно кондензоотделяне, посока на дебита от ляво на дясно.



## Информационен лист

Белег	Стойност
Размер	6
Серия	MS
Заклучване на задействането	Въртяща глава със заключване с принадлежности, със заключване
Монтажна позиция	вертикално +/- 5°
Степен на филтрация	40 μm
Кондензоотделител	ръчен въртящ
Конструкция	Включващ разпределител Филтър-регулатор с манометър
Регулираща функция	Изходно налягане постоянно с компенсация на предналягането с вторично обезвъздушаване с възвратен поток
Предпазител за чаша	Пластмасов предпазен кожух
Манометър	с манометър
Работно налягане	4 ... 18 bar
Обхват на регулиране на налягането	4 ... 10 bar
Стандартен номинален дебит	4,000 l/min
Работна среда	Съгстен въздух по ISO 8573-1:2010 [7:4:4] инертен газ
Забележка за работната и пилотната среди	Възможен е режим на работа със смазване (изисква се за целия оставащ експлоатационен период)
Клас на корозионна устойчивост KBK	2 - Умерена корозия под напрежение
PWIS conformity	VDMA24364-B1/B2-L
Температура на складиране	-10 ... 60 °C
Безопасно за храни	Моля, вижте допълнителната информация за материала
Клас чистота на въздуха на изхода	Съгстен въздух по ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Температура на средата	0 ... 50 °C
Температура на околната среда	0 ... 50 °C
Тегло на продукта	2,000 g
Тип на закрепване	с принадлежности
Пневматичен извод 1	G1/2
Пневматичен извод 2	G1/2
Пневматичен извод 3	G1/2
Материал-забележка	RoHS konform
Material housing	Алуминиева отливка
Material bowl	PC