


Дросел VFFG-T-M5-10

Специф. Номер: 8025713

FESTO

Този тип е за работа във вакуум.



Информационен лист

Белег	Стойност
Разпределителна функция	Дроселираща функция
Тип на закрепване	с резба
Стандартен номинален дебит в посока на дроселиране	40.8 l/min
Работно налягане	-0.9 ... 10 bar
Температура на околната среда	-5 ... 60 °C
Номинален размер	1.05 mm
b-стойност	0.5
C-стойност	0.14 l/sbar
Работна среда	Съгъстен въздух по ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Забележка за работната и пилотната среди	Възможен е режим на работа със смазване (изисква се за целия оставащ експлоатационен период)
PWIS conformity	VDMA24364-B1/B2-L
Температура на складиране	-20 ... 60 °C
Тегло на продукта	0.5 g
Материал-забележка	RoHS konform
Material hollow bolt	PA