


Р-лайсна VABM-B10-25-N12-3-P53

Специф. Номер: 8026229

FESTO



Информационе н лист

Белег	Стойност
Растерен размер	27.5 mm
Монтажна позиция	по избор
Макс. брой места за вентили	3
Клас на корозионна устойчивост KBK	2 - Умерена корозия под напрежение
PWIS conformity	VDMA24364-B1/B2-L
Тегло на продукта	340 g
Тип на закрепване	с монтажна скоба
Пневматичен извод 1	1/2 NPT
Материал-забележка	RoHS konform
Material manifold	Алуминиева сплав