


Р-лайсна VABM-B10-25-G12-2-P53-E

Специф. Номер: 8026237

FESTO



Информационе н лист

Белег	Стойност
Растерен размер	27.5 mm
Монтажна позиция	по избор
Макс. брой места за вентили	2
Клас на корозионна устойчивост KBK	2 - Умерена корозия под напрежение
PWIS conformity	VDMA24364-B1/B2-L
Тегло на продукта	258 g
Тип на закрепване	с монтажна скоба
Пневматичен извод 1	G1/2
Материал-забележка	RoHS konform
Material manifold	Алуминиева сплав