


# Захранваща плоча VABF-B10-25-P1A4-G14

Специф. Номер: 8026318

FESTO



## Информационен лист

Белег	Стойност
Operating pressure MPa	-0.09 ... 1 MPa
Работно налягане	-0.9 ... 10 bar
Клас на корозионна устойчивост KBK	2 - Умерена корозия под напрежение
PWIS conformity	VDMA24364-B1/B2-L
Макс. въртящ момент на затягане	3 Nm
Тегло на продукта	110 g
Тип на закрепване	с проходен отвор
Пневматичен извод 1	G1/4
Пневматичен извод 3	G1/4
Пневматичен извод 5	G1/4
Материал-забележка	RoHS konform
Material supply plate	Алуминиева отливка