


Присъединителен блок VABM-B10-30E-N34-5

Специф. Номер: 8026371

FESTO



Информационен лист

Белег	Стойност
Растрен размер	32 mm
Монтажна позиция	по избор
Макс. брой места за вентили	5
Клас на корозионна устойчивост KBK	2 - Умерена корозия под напрежение
PWIS conformity	VDMA24364-B1/B2-L
Тегло на продукта	3,194 g
Тип на закрепване	с проходен отвор
Извод, пилот 12	1/8 NPT
Извод, пилот 14	1/8 NPT
Пневматичен извод 1	3/4 NPT
Пневматичен извод 3	3/4 NPT
Пневматичен извод 5	3/4 NPT
Материал-забележка	RoHS konform
Material manifold	Алуминиева сплав