


Присъединителен блок VABM-B10-30S-G12-10

Специф. Номер: 8026385

★ Основна продуктова гама

FESTO



Информационен лист

Белег	Стойност
Растерен размер	32 mm
Монтажна позиция	по избор
Макс. брой места за вентили	10
Клас на корозионна устойчивост KBK	2 - Умерена корозия под напрежение
PWIS conformity	VDMA24364-B1/B2-L
Тегло на продукта	2,793 g
Тип на закрепване	с проходен отвор
Пневматичен извод 1	G1/2
Пневматичен извод 3	G1/2
Пневматичен извод 5	G1/2
Материал-забележка	RoHS konform
Material manifold	Алуминиева сплав