

Присъединителен блок VABM-B10-30S-G12-9-P3

Специф. Номер: 8026420

FESTO



Информационен лист

Белег	Стойност
Растрен размер	32 mm
Монтажна позиция	по избор
Макс. брой места за вентили	9
Клас на корозионна устойчивост KBK	2 - Умерена корозия под напрежение
PWIS conformity	VDMA24364-B1/B2-L
Тегло на продукта	2,193 g
Тип на закрепване	с проходен отвор
Пневматичен извод 1	G1/2
Пневматичен извод 3	G1/2
Материал-забележка	RoHS konform
Material manifold	Алуминиева сплав