


# Бобина VACN-N-A1-1

Специф. Номер: 8029144

★ Основна продуктова гама

for armature system FN, connection pattern type A, to EN 175 301, 24 V DC.

FESTO



## Информационен лист

Белег	Стойност
Тип на задействане	електрически
Монтажна позиция	по избор
Продължителност на включване	100 %
Клас на изолацията	F
Емайлиран проводник, клас на изолация	F
Характеристика на бобината	24 V DC: 0,7 W
Допустими колебания на напрежението	+/- 10 %
Maritime classification	see certificate
Отдел издаващ сертификати	DNV TAA000011J
Клас на корозионна устойчивост KBK	2 - Умерена корозия под напрежение
PWIS conformity	VDMA24364-B2-L
Клас на защита	IP65
Температура на околната среда	-20 ... 60 °C
Тегло на продукта	95 g
Електрически извод	Plug pattern type A to EN 175301-803 по DIN EN 175301-803
Тип на закрепване	с гайки
Материал-забележка	RoHS konform
Material housing	Пластмаса Стомана
Material electrical contact	Месинг
Material winding	Мед