


# разделяне на каналите VABD-S1-1-P1-C

Специф. Номер: 8029438

FESTO



## Информационен лист

| Белег                                      | Стойност   |
|--|--|
| Функция-изходящ въздух                     | Via throttle plate   |
| Според стандарта                           | ISO 5599-1   |
| Operating pressure MPa                     | 0 ... 1 MPa  |
| Работно налягане                           | 0 ... 10 bar   |
| Подходящ за вакуум                         | Да   |
| СЕ- знаци (виж декларация за съответствие) | по EU-нормала за ниски напрежения  |
| Работна среда                              | Сгъстен въздух по ISO 8573-1:2010 [7:4:4]  |
| Забележка за работната и пилотната среди   | Възможен е режим на работа със смазване (изисква се за целия оставащ експлоатационен период) |
| Клас на корозионна устойчивост KBK         | 0 - няма корозия под напрежение  |
| PWIS conformity                            | VDMA24364-B1/B2-L  |
| Температура на складиране                  | -20 ... 60 °C  |
| Температура на средата                     | -10 ... 50 °C  |
| Управляващ флуид                           | Сгъстен въздух по ISO 8573-1:2010 [7:4:4]  |
| Температура на околната среда              | -10 ... 50 °C  |
| Тегло на продукта                          | 60 g   |
| Материал-забележка                         | RoHS konform   |
| Material separator plate                   | Стомана<br>NBR   |