


Т-съединител NPFC-T-G12-2R12-FMM

Специф. Номер: 8030258

FESTO



Информационен лист

Белег	Стойност
Material threaded fitting	Месинг, никелиран
Размер на контейнера	10
Работно налягане	-0.95 ... 50 bar
Работна среда	Съгъстен въздух по ISO8573-1:2010 [:-:-]
Клас на корозионна устойчивост KBK	1 - Ниска корозия под напрежение
PWIS conformity	VDMA24364-B1/B2-L
Температура на околната среда	-20 ... 150 °C
Тегло на продукта	100.7 g
Пневматичен извод 1	G1/2
Пневматичен извод 2	R1/2
Материал-забележка	RoHS konform