


# Т-съединител NPFC-T-2R14-G14-MMF

Специф. Номер: 8030260

FESTO



## Информационен лист

| Белег                              | Стойност                                |
|------------------------------------|-----------------------------------------|
| Material threaded fitting          | Месинг, никелиран                       |
| Размер на контейнера               | 10                                      |
| Работно налягане                   | -0.95 ... 50 bar                        |
| Работна среда                      | Сгъстен въздух по ISO8573-1:2010 [:-:-] |
| Клас на корозионна устойчивост KBK | 1 - Ниска корозия под напрежение        |
| PWIS conformity                    | VDMA24364-B1/B2-L                       |
| Температура на околната среда      | -20 ... 150 °C                          |
| Тегло на продукта                  | 40.3 g                                  |
| Пневматичен извод 1                | R1/4                                    |
| Пневматичен извод 2                | G1/4                                    |
| Материал-забележка                 | RoHS konform                            |