

Двоен нипел NPFC-D-G38-G12-M

Специф. Номер: 8030276

FESTO



Информационе н лист

| Белег | Стойност |
|------------------------------------|---|
| Material threaded fitting | Месинг, никелиран |
| Размер на контейнера | 10 |
| Работно налягане | -0.95 ... 50 bar |
| Работна среда | Съгъстен въздух по ISO8573-1:2010 [---:-] |
| Клас на корозионна устойчивост KBK | 1 - Ниска корозия под напрежение |
| PWIS conformity | VDMA24364-B1/B2-L |
| Температура на околната среда | -20 ... 150 °C |
| Тегло на продукта | 35.2 g |
| Пневматичен извод 1 | G3/8 |
| Пневматичен извод 2 | G1/2 |
| Материал-забележка | RoHS konform |