


Разпределител с лост VMEF-SCZ-M52-M-N18

Специф. Номер: 8031330

FESTO



Информационен лист

| Белег | Стойност |
|--|--|
| Разпределителна функция | 5/2 моностабилен |
| Тип на задействане | маханичен |
| монтажна ширина | 20 mm |
| Стандартен номинален дебит | 750 l/min |
| Operating pressure MPa | -0.095 ... 1 MPa |
| Работно налягане | -0.95 ... 10 bar |
| Конструкция | Плунжерен |
| Тип на ресет | механична пружина |
| Номинален размер | 5.2 mm |
| Инструкции за употреба | Не използвайте като механичен стопер |
| Принцип на уплътняване | мек |
| Монтажна позиция | по избор |
| Тип управление | с предуправление |
| Зхранване с управляващ(пилотен) въздух | външен |
| Посока на протичане | реверсивен |
| Overlap | Positive overlap |
| Pilot pressure MPa | 0.25 ... 1 MPa |
| Управляващо(пилотно) налягане | 2.5 ... 10 bar |
| Pilot pressure | 36.25 ... 145 psi |
| Макс. честота на превключване | 3 Hz |
| Работна среда | Състен въздух по ISO 8573-1:2010 [7:-:-] |
| Забележка за работната и пилотната среди | Възможен е режим на работа със смазване (изисква се за целия оставащ експлоатационен период) |
| Клас на корозионна устойчивост KBK | 2 - Умерена корозия под напрежение |
| PWIS conformity | VDMA24364-B1/B2-L |
| Температура на средата | -10 ... 60 °C |
| Температура на околната среда | -10 ... 60 °C |
| Сила на задействане | 14 N |
| Тегло на продукта | 151 g |
| Тип на закрепване | с проходен отвор |
| Извод, пилот 12/14 | M5 |
| Пневматичен извод 1 | 1/8 NPT |
| Пневматичен извод 2 | 1/8 NPT |
| Пневматичен извод 3 | 1/8 NPT |
| Пневматичен извод 4 | 1/8 NPT |
| Пневматичен извод 5 | 1/8 NPT |
| Материал-забележка | RoHS konform |
| Material cover | PA-усилен |
| Material seals | NBR |
| Material housing | Anodised wrought aluminium alloy |