



# Разпределител с лост VMEF-STCZ-M32-M-G14

Специф. Номер: 8031336

FESTO



## Информационен лист

| Белег                                    | Стойност   |
|--|--|
| Разпределителна функция                  | 3/2 затворен моностабилен I  |
| Тип на задействане                       | маханичен  |
| монтажна ширина                          | 20 mm  |
| Стандартен номинален дебит               | 870 l/min  |
| Operating pressure MPa                   | -0.095 ... 1 MPa   |
| Работно налягане                         | -0.95 ... 10 bar   |
| Конструкция                              | Клапанен   |
| Тип на ресет                             | механична пружина  |
| Номинален размер                         | 6 mm   |
| Инструкции за употреба                   | Не използвайте като механичен стопер   |
| Принцип на уплътняване                   | мек  |
| Монтажна позиция                         | по избор   |
| Тип управление                           | с предуправление   |
| Зхранване с управляващ(пилотен) въздух   | външен   |
| Посока на протичане                      | реверсивен   |
| Overlap                                  | Zero overlap   |
| Pilot pressure MPa                       | 0.3 ... 1 MPa  |
| Управляващо(пилотно) налягане            | 3 ... 10 bar   |
| Pilot pressure                           | 43.5 ... 145 psi   |
| Макс. честота на превключване            | 3 Hz   |
| Работна среда                            | Състен въздух по ISO 8573-1:2010 [7:-:-]   |
| Забележка за работната и пилотната среди | Възможен е режим на работа със смазване (изисква се за целия оставащ експлоатационен период) |
| Клас на корозионна устойчивост KBK       | 2 - Умерена корозия под напрежение   |
| PWIS conformity                          | VDMA24364-B1/B2-L  |
| Температура на средата                   | -10 ... 60 °C  |
| Температура на околната среда            | -10 ... 60 °C  |
| Сила на задействане                      | 14 N   |
| Тегло на продукта                        | 124 g  |
| Тип на закрепване                        | с проходен отвор   |
| Извод, пилот 12/14                       | M5   |
| Пневматичен извод 1                      | G1/4   |
| Пневматичен извод 2                      | G1/4   |
| Пневматичен извод 3                      | G1/4   |
| Материал-забележка                       | RoHS konform   |
| Material cover                           | PA-усилен  |
| Material seals                           | NBR  |
| Material housing                         | Anodised wrought aluminium alloy   |