

Сензорна лйсна DASP-F5-50-100-A-SR-S4-1R

Специф. Номер: 8031612
Продукт излизаш от производство

FESTO

Подходящи за шарнирни цилиндри тип DFAW.

Продукт излизаш от производство.Ще се доставя до 2019г. За алтернативен продукт посетете нашия Support Portal.



Информационен лист

Белег	Стойност
Размер	50
Монтажна позиция	по избор
Конструкция	сензорна шина
Клас на корозионна устойчивост KBK	2 - Умерена корозия под напрежение
Температура на околната среда	-10 ... 60 °C
Макс. въртящ момент на затягане	2.9 Nm
Основно тегло при 0 mm ход	127.8 g
Допълнително тегло на 10 mm ход	1.4 g
Тип на закрепване	C проходен отвор и винт
Material of profile	Алуминиева сплав елоксиран
Материал-забележка	RoHS konform
Material screws	високолегирана стомана