

# Сензорна лйсна DASP-F5-80-75-A-SR-S4-1R

Специф. Номер: 8031646  
Продукт излизаш от производство

FESTO

Подходящи за шарнирни цилиндри тип DFAW.

Продукт излизаш от производство.Ще се доставя до 2019г. За алтернативен продукт посетете нашия Support Portal.



## Информационен лист

| Белег                              | Стойност                           |
|------------------------------------|------------------------------------|
| Размер                             | 80                                 |
| Монтажна позиция                   | по избор                           |
| Конструкция                        | сензорна шина                      |
| Клас на корозионна устойчивост КВК | 2 - Умерена корозия под напрежение |
| Температура на околната среда      | -10 ... 60 °C                      |
| Макс. въртящ момент на затягане    | 2.9 Nm                             |
| Основно тегло при 0 mm ход         | 131.8 g                            |
| Допълнително тегло на 10 mm ход    | 1.4 g                              |
| Тип на закрепване                  | C проходен отвор и винт            |
| Material of profile                | Алуминиева сплав<br>елоксиран      |
| Материал-забележка                 | RoHS konform                       |
| Material screws                    | високолегирана стомана             |