


Присъединителна плоча VABS-S1-1S-G38

Специф. Номер: 8032642

FESTO



Информационе н лист

Белег	Стойност
монтажна ширина	48 mm
Според стандарта	ISO 5599-1
Тип на задействане	електрически
Принцип на уплътняване	мек
Монтажна позиция	по избор
Operating pressure MPa	0 ... 1.6 MPa
Работно налягане	0 ... 16 bar
Pilot pressure MPa	0 ... 1 MPa
Управляващо(пилотно) налягане	0 ... 10 bar
Подходящ за вакуум	Да
CE- знаци (виж декларацията за съответствие)	по EU-нормала за ниски напрежения
Работна среда	Съгъстен въздух по ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Забележка за работната и пилотната среди	Възможен е режим на работа със смазване (изисква се за целия оставащ експлоатационен период)
Клас на корозионна устойчивост KBK	0 - няма корозия под напрежение
PWIS conformity	VDMA24364-B1/B2-L
Температура на складиране	-20 ... 60 °C
Температура на средата	-10 ... 60 °C
Управляващ флуид	Съгъстен въздух по ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Температура на околната среда	-10 ... 60 °C
Тегло на продукта	230 g
Тип на закрепване	Via through-hole for M5 screw
Извод, пилот 12/14	G1/8
Пневматичен извод 1	G3/8
Пневматичен извод 2	G3/8
Пневматичен извод 3	G3/8
Пневматичен извод 4	G3/8
Пневматичен извод 5	G3/8
Материал-забележка	RoHS konform
Material of connecting plate	Алуминиева отливка