


Присъединителна плоча VABS-S1-1S-N38

Специф. Номер: 8032643

FESTO



Информационе н лист

| Белег | Стойност |
|--|--|
| монтажна ширина | 48 mm |
| Според стандарта | ISO 5599-1 |
| Тип на задействане | електрически |
| Принцип на уплътняване | мек |
| Монтажна позиция | по избор |
| Operating pressure MPa | 0 ... 1.6 MPa |
| Работно налягане | 0 ... 16 bar |
| Pilot pressure MPa | 0 ... 1 MPa |
| Управляващо(пилотно) налягане | 0 ... 10 bar |
| Подходящ за вакуум | Да |
| CE- знаци (виж декларацията за съответствие) | по EU-нормала за ниски напрежения |
| Работна среда | Съгъстен въздух по ISO 8573-1:2010 [7:4:4] |
| Забележка за работната и пилотната среди | Възможен е режим на работа със смазване (изисква се за целия оставащ експлоатационен период) |
| Клас на корозионна устойчивост KBK | 0 - няма корозия под напрежение |
| PWIS conformity | VDMA24364-B1/B2-L |
| Температура на складиране | -20 ... 60 °C |
| Температура на средата | -10 ... 60 °C |
| Управляващ флуид | Съгъстен въздух по ISO 8573-1:2010 [7:4:4] |
| Температура на околната среда | -10 ... 60 °C |
| Тегло на продукта | 230 g |
| Тип на закрепване | Via through-hole for M5 screw |
| Извод, пилот 12/14 | 1/8 NPT |
| Пневматичен извод 1 | 3/8 NPT |
| Пневматичен извод 2 | 3/8 NPT |
| Пневматичен извод 3 | 3/8 NPT |
| Пневматичен извод 4 | 3/8 NPT |
| Пневматичен извод 5 | 3/8 NPT |
| Материал-забележка | RoHS konform |
| Material of connecting plate | Алуминиева отливка |