


Закрепване NEAU-A-N8-2

Специф. Номер: 8032869

FESTO



Информационе н лист

Белег	Стойност
Размер	2
Конструкция	за Т-канал
Тип на закрепване	затегнат в Т-канал Успоредно и перпендикулярно на Т - слота полага се отгоре в жлеб
Температура на околната среда	-25 ... 85 °C
Температура на складиране	-25 ... 85 °C
PWIS conformity	VDMA24364-B2-L
Материал-забележка	RoHS konform
Клас на корозионна устойчивост KBK	2 - Умерена корозия под напрежение
Material housing	PA-усилен
Material screws	високолегирана стомана, неръждаема
Material slot nut	Месинг никелиран