


Присъединителна плоча VABS-S4-2S-G18-R3-EX1E

Специф. Номер: 8033155

FESTO



Информационен лист

Белег	Стойност
монтажна ширина	18 mm
Според стандарта	ISO 15407-2
Монтажна позиция	по избор
Зхранване с управляващ (пилотен) въздух	външен
Operating pressure MPa	-0.09 ... 1 MPa
Работно налягане	-0.9 ... 10 bar
обхват на работното напрежение DC	24 V
Устойчивост на пикови напрежения	0.8 kV
Натоварване на тока при 40°C	2 A
Степен на замърсяване	3
СЕ- знаци (виж декларация за съответствие)	по EU-EMV-нормала по EU-нормала за Ех-защита (ATEX) in accordance with EU RoHS directive
UKCA marking (see declaration of conformity)	To UK instructions for EMC To UK EX instructions To UK RoHS instructions
Сертификация за взривозащитеност извън ЕС	EPL Gc (GB)
ATEX-Категория газ	II 3G
Ех-взриво защита газ	Ex ec IIC T3 Gc X
Ех-температура на околната среда	-5 °C ≤ Ta ≤ +50 °C
Сглобка на експлозивната група	IIC
Работна среда	Съгъстен въздух по ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Забележка за работната и пилотната среди	Възможен е режим на работа със смазване (изисква се за целия оставащ експлоатационен период)
Клас на корозионна устойчивост KBK	0 - няма корозия под напрежение
PWIS conformity	VDMA24364-B1/B2-L
Максимална температура на повърхността на сглобката	T3
Клас на защита	IP65 NEMA 4 в монтирано състояние
Температура на околната среда	-5 ... 50 °C
Тегло на продукта	192 g
Тип на закрепване	с проходен отвор по ISO 15407-2
Материал-забележка	RoHS konform
Material of connecting plate	Алуминиева отливка