



# Вертикална хранваща плоча VMPA2-VSP-QS1/4

Специф. Номер: 8035442

FESTO



## Информационен лист

Белег	Стойност
Растерен размер	21 mm
Operating pressure MPa	-0.09 ... 1 MPa
Работно налягане	-0.9 ... 10 bar
Pilot pressure MPa	0.3 ... 0.8 MPa
Управляващо(пилотно) налягане	3 ... 8 bar
Работна среда	Съгъстен въздух по ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Клас на корозионна устойчивост KBK	1 - Ниска корозия под напрежение
PWIS conformity	VDMA24364-B1/B2-L
Температура на околната среда	-5 ... 50 °C
Тегло на продукта	80 g
Пневматичен извод 1	QS-1/4
Материал-забележка	RoHS konform
Material supply plate	PA-усилен