

Направляваща ос ELFA-RF-70- -


Специф. Номер: 8037967

FESTO

За поддържащи сили и моменти при многоосови приложения



Примерно представяне



Информационен лист

Обща техническа спецификация - индивидуалните стойности се определят от Вашата конкретна конфигурация.

Белег	Стойност
Работен ход	50 ... 7,000 mm
Размер	70
Монтажна позиция	по избор
Направляваща	Ролково водене
Конструкция	Направляваща
Макс. Ускорение	50 m/s ²
Макс. скорост	10 m/s
Клас на корозионна устойчивост KBK	0 - няма корозия под напрежение
PWIS conformity	VDMA24364 zone III
Клас на защита	IP40
Температура на околната среда	-10 ... 60 °C
Равнинни инерционни моменти 2. степен Iy	139.14E+03 mm ⁴
Равнинни инерционни моменти 2. степен Iz	433.1E+03 mm ⁴
Макс. сила Fy	500 N
Макс. сила Fz	500 N
Макс. съпротивление на отместване при празен ход	25 N
Макс. момент Mx	11 Nm
интервал на смазване, в зависимост от пробега	10,000 km
Основно тегло при 0 mm ход	1,921 g
Допълнително тегло на 10 mm ход	30.54 g
Тип на закрепване	с принадлежности
Material of profile	Алуминиева сплав елоксиран
Материал-забележка	RoHS konform
Material cover tape	Лента от неръждаема стомана
Material of guide	Стомана
Material slide	Алуминиева сплав елоксиран