


Обратен клапан VMPA14-RV

Специф. Номер: 8039820

FESTO



Информационен лист

Белег	Стойност
Разпределителна функция	възвратна функция с пилот
Тип на задействане	пневматичен
Тип на закрепване	Клип
Стандартен номинален дебит	350 l/min
Operating pressure MPa	0.05 ... 0.8 MPa
Работно налягане	0.5 ... 8 bar
Pilot pressure MPa	0.05 ... 0.8 MPa
Управляващо(пилотно) налягане	0.5 ... 8 bar
Pilot pressure	7.25 ... 116 psi
Температура на околната среда	-5 ... 50 °C
Material housing	POM
Работна среда	Съгъстен въздух по ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Монтажна позиция	по избор
Тип на задействането, контролирана възвратна функция	пневматичен
Работно налягане пълен температурен диапазон	0.5 ... 8 bar
Забележка за работната и пилотната среди	Възможен е режим на работа със смазване (изисква се за целия оставащ експлоатационен период)
Клас на корозионна устойчивост KBK	4 - Много висока корозия под напрежение
PWIS conformity	VDMA24364-B1/B2-L
Температура на складиране	-20 ... 40 °C
Температура на средата	-5 ... 50 °C
Управляващ флуид	Съгъстен въздух по ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Тегло на продукта	0.17 g
Материал-забележка	RoHS konform
Material seals	NBR