


# Обратен клапан VMPA2-RV

Специф. Номер: 8039821

FESTO



## Информационен лист

| Белег  | Стойност   |
|--|--|
| Разпределителна функция                              | възвратна функция с пилот  |
| Тип на задействане                                   | пневматичен  |
| Тип на закрепване                                    | Клип   |
| Стандартен номинален дебит                           | 330 l/min  |
| Operating pressure MPa                               | 0.05 ... 0.8 MPa   |
| Работно налягане                                     | 0.5 ... 8 bar  |
| Pilot pressure MPa                                   | 0.05 ... 0.8 MPa   |
| Управляващо(пилотно) налягане                        | 0.5 ... 8 bar  |
| Pilot pressure                                       | 7.25 ... 116 psi   |
| Температура на околната среда                        | -5 ... 50 °C   |
| Material housing                                     | POM  |
| Работна среда  | Сгъстен въздух по ISO 8573-1:2010 [7:4:4]  |
| Монтажна позиция                                     | по избор   |
| Тип на задействането, контролирана възвратна функция | пневматичен  |
| Работно налягане пълен температурен диапазон         | 0.5 ... 8 bar  |
| Забележка за работната и пилотната среди             | Възможен е режим на работа със смазване (изисква се за целия оставащ експлоатационен период) |
| Клас на корозионна устойчивост KBK                   | 4 - Много висока корозия под напрежение  |
| PWIS conformity                                      | VDMA24364-B1/B2-L  |
| Температура на складиране                            | -20 ... 40 °C  |
| Температура на средата                               | -5 ... 50 °C   |
| Управляващ флуид                                     | Сгъстен въздух по ISO 8573-1:2010 [7:4:4]  |
| Тегло на продукта                                    | 0.19 g   |
| Материал-забележка                                   | RoHS konform   |
| Material seals                                       | NBR  |