


Изпълнение на контролно табло NEFU-D12G4-D12DG4

Специф. Номер: 8040459

FESTO



Информационен лист

Белег	Стойност
Отговаря на стандарта	EN 61076-2-101
Тип на закрепване	затегнат
Електрическо свързване 1	Прав конектор, M12x1, 4 -пинов, D-1kodiran
Електрическо свързване 2	Прав конектор, M12x1, 4 -пинов, D-1kodiran
обхват на работното напрежение DC	0 ... 30 V
Натоварване на тока при 40°C	4 A
Устойчивост на пикови напрежения	0.8 kV
преносни свойства	EN 50173/CAT.5/клас D ISO/IEC 11801/CAT.5/ клас D
Клас на защита	IP65 IP67
Температура на околната среда	-25 ... 85 °C
PWIS conformity	VDMA24364 zone III
Материал-забележка	RoHS konform
Степен на замърсяване	3
Клас на корозионна устойчивост KBK	1 - Ниска корозия под напрежение
Material housing	Месинг никелиран
Цвят на корпуса	сребърен
Material electrical contact	Месинг позлатен