


# Обратен клапан VABF-L1-14-H2

Специф. Номер: 8047365

FESTO



## Информационен лист

Белег	Стойност
Размер на разпределителя	14 mm
Разпределителна функция	възвратна функция с пилот
Operating pressure MPa	0.05 ... 0.8 MPa
Работно налягане	0.5 ... 8 bar
Разрешение	с UL us - Recognized (OL)
Работна среда	Съгъстен въздух по ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Забележка за работната и пилотната среди	Възможен е режим на работа със смазване (изисква се за целия оставащ експлоатационен период)
Клас на корозионна устойчивост KBK	1 - Ниска корозия под напрежение
PWIS conformity	VDMA24364-B1/B2-L
Температура на околната среда	-5 ... 60 °C
Тегло на продукта	1 g
Тип на закрепване	Tapped
Материал-забележка	RoHS konform