

Шлаух PUN-H-4X0,75-TRT

Специф. Номер: 8048675

FESTO

одобрен за хранително-вкусовата промишленост.
Този продукт може да се използва със следните типове
съединители: QS, NPQP, NPQM, CRQS и СК.



Информационен лист

Белег	Стойност
Външен диаметър	4 mm
радиус на огъване според дебита	16 mm
Вътрешен диаметър	2.6 mm
Мин. радиус на огъване	8 mm
Инструкции за употреба	TPE-U Ether basiert
Tubing characteristics	Suitable for energy chains
Operating pressure for entire temperature range	-0.095 ... 0.6 MPa
Работно налягане пълен температурен диапазон	-0.95 ... 6 bar
Operating pressure for entire temperature range	-13.775 ... 87 psi
Temperature-dependent operating pressure	-0.095 ... 1 MPa
работно налягане в зависимост от температурата	-0.95 ... 10 bar
Temperature-dependent operating pressure	-13.775 ... 145 psi
Бележка към работното налягане	Water: temperature-dependent operating pressure, see diagram, max. 0.3 MPa at 0 - 60°C
Разрешение	TÜV
Отдел издаващ сертификати	B 013277 0506 00
Работна среда	Съгъстен въздух по ISO 8573-1:2010 [7:-:-] Water (liquid, free of ice)
Тест на материала - запалване	UL94 HB
PWIS conformity	VDMA24364-B2-L
RSBP classification to CD-0033	F1a
Клас чисто помещение	This product is a static object, active particle generation is not possible when used correctly. Clean product before using it in a cleanroom environment and ensure it is installed correctly.
Безопасно за храни	Моля, вижте допълнителната информация за материала
Температура на околната среда	-35 ... 60 °C
Тегло на продукта според дължината	0.0085 kg/m
Пневматичен извод	For push-in connector outside diameter 4 mm за съединител тип елха с вътрешен диаметър 3 мм и гайка
Цвят	Полупрозрачно червено
Твърдост по Шор	D 52 +/- 3
Материал-забележка	RoHS konform
Material tubing	TPE-U(PU)