


# Паралелен кит-модул EAMM-U-50-D32-38AA-78

Специф. Номер: 8058924

FESTO

Подходящи за електрически задвижвания.



## Информационен лист

Белег	Стойност
Размер	50
Монтажна позиция	по избор
Макс. обороти	6,000 1/min
PWIS conformity	VDMA24364-B2-L
Температура на складиране	-25 ... 60 °C
Относителна влажност на въздуха	0 - 95 %
Клас на защита	IP40
Температура на околната среда	-10 ... 60 °C
Масов инерционен момент	12.1 kgmm <sup>2</sup>
задвижващ момент при празен ход	0.01 Nm
Пренесен момент	1 Nm
Тегло на продукта	600 g
Интерфейсен код, изпълнителен механизъм	D32
Интерфейсен код, входен мотор	38AA
Материал-забележка	RoHS konform