


Паралелен кит-модул EAMM-U-86-S48-60PA-177

Специф. Номер: 8059012

FESTO

Подходящи за електрически задвижвания.



Информационен лист

Белег	Стойност
Размер	86
Монтажна позиция	по избор
Макс. обороти	5,000 1/min
PWIS conformity	VDMA24364-B2-L
Температура на складиране	-25 ... 60 °C
Относителна влажност на въздуха	0 - 95 %
Клас на защита	IP40
Температура на околната среда	-10 ... 60 °C
Масов инерционен момент	175 kgmm ²
задвижващ момент при празен ход	0.25 Nm
Пренесен момент	9.5 Nm
Тегло на продукта	3,300 g
Интерфейсен код, изпълнителен механизъм	S48
Интерфейсен код, входен мотор	60PA
Материал-забележка	RoHS konform