

Паралелен кит-модул EAMM-U-86-S62-70AB-102

Специф. Номер: 8059029
Продукт излизащ от производство

FESTO

Подходящи за електрически задвижвания.

Продукт, излизащ от производство. Доставка се до 2023. За алтернативен продукт посетете нашия Support Portal.



Информационен лист

Белег	Стойност
Размер	86
Монтажна позиция	по избор
Макс. обороти	5,000 1/min
PWIS conformity	VDMA24364-B2-L
Температура на складиране	-25 ... 60 °C
Относителна влажност на въздуха	0 - 95 %
Клас на защита	IP40
Температура на околната среда	-10 ... 60 °C
Масов инерционен момент	175 kgmm ²
задвижващ момент при празен ход	0.25 Nm
Пренесен момент	9.5 Nm
Тегло на продукта	2,500 g
Интерфейсен код, изпълнителен механизъм	S62
Интерфейсен код, входен мотор	70AB
Материал-забележка	RoHS konform