


Съединител NPHS-S6-M-G18

Специф. Номер: 8059257

FESTO



Информационен лист

| Белег | Стойност |
|---|---|
| Номинален размер | 5.5 mm |
| Работно налягане пълен температурен диапазон | -0.95 ... 10 bar |
| Работна среда | Сгъстен въздух по ISO 8573-1:2010 [7:-:-] |
| Забележка за работната и пилотната среди | Възможен е режим на работа със смазване |
| Клас на корозионна устойчивост KBK | 1 - Ниска корозия под напрежение |
| PWIS conformity | VDMA24364-B2-L |
| Температура на околната среда | -10 ... 60 °C |
| Номинален притегателен въртящ момент | 3.5 Nm |
| Допуск при номинален притегателен въртящ момент | ± 10 % |
| Тегло на продукта | 19 g |
| Пневматичен извод 1 | Външна резба G1/8 |
| Материал-забележка | RoHS konform |