


Съединител NPHS-D6-P-BC9

Специф. Номер: 8059274

FESTO



Информационен лист

Белег	Стойност
Номинален размер	7 mm
Работно налягане пълен температурен диапазон	-0.95 ... 10 bar
Стандартен номинален дебит	1,448 l/min
Работна среда	Сгъстен въздух по ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
Забележка за работната и пилотната среди	Възможен е режим на работа със смазване
Клас на корозионна устойчивост KBK	1 - Ниска корозия под напрежение
PWIS conformity	VDMA24364-B2-L
Температура на околната среда	-10 ... 60 °C
Тегло на продукта	95 g
Пневматичен извод 1	for barbed connector internal diameter 9 mm
Материал-забележка	RoHS konform